

Zeskantbout DIN 931 Staal Elektrolytisch verzinkt 10.9 M12X45

Artikelnummer	04102.120.045
Merk	-
UBB	500648128998
UNSPSC	31161620
EAN	8717077208766
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	45 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12

Technische tekening

k	7.5
L (mm)	45
P	1.75
s	19

