

## Zeskantbout DIN 931 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 10.9 M12X60/ S=19

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 04104.120.060                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 953351909064                  |
| UNSPSC        | 31161620                      |
| EAN           | 8715493175440                 |
| PKG. van 1    | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Diameter             | M12                                       |
| Lengte               | 60 mm                                     |
| Klasse               | 10.9                                      |
| Aandraaivoorziening  | Zeskant                                   |
| Kopsoort             | Zeskantkop                                |
| Materiaalsoort       | Staal                                     |
| Draadrichting        | Rechts                                    |
| Oppervlaktebedekking | Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd |
| Draadsoort           | Metrische schroefdraad                    |

Info  
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

### Standaarden

|      |            |
|------|------------|
| ASME | B18.2.3.1M |
| NF   | E25-112    |
| NEN  | 1555       |
| DIN  | 931        |
| ISO  | 4014       |

### Technische specificatie

|                           |    |
|---------------------------|----|
| b (min.):<br>125mmL≤200mm | 36 |
| b (min.): L200mm          | 49 |

### Technische tekening

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| b (min.): $L \leq 125\text{mm}$ | 30   |
| d-D                             | M12  |
| k                               | 7.5  |
| L (mm)                          | 60   |
| P                               | 1.75 |
| s                               | 19   |

