

Zeskantbout DIN 931 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 10.9 M14X80/ S=22

Artikelnummer	04104.140.080
Merk	-
UBB	953351909890
UNSPSC	31161620
EAN	8715493175655
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	80 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53

Technische tekening

b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	80
P	2
s	22

