FABORY

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 10.9 M16X110

Artikelnummer	04104.160.110
Merk	-
UBB	500614316775
UNSPSC	31161620
EAN	8715494454544
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	110 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38

Technische tekening

d-D	M16
k	10
L (mm)	110
P	2
s	24

