

## Zeskantbout DIN 931 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 10.9 M12X100

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 04105.120.100                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 500505562115                  |
| UNSPSC        | 31161620                      |
| EAN           | 8715494439343                 |
| PKG. van 50   | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                      |                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diameter             | M12                                                                                                                                  |
| Lengte               | 100 mm                                                                                                                               |
| Klasse               | 10.9                                                                                                                                 |
| Aandraaivoorziening  | Zeskant                                                                                                                              |
| Kopsoort             | Zeskantkop                                                                                                                           |
| Materiaalsoort       | Staal                                                                                                                                |
| Draadrichting        | Rechts                                                                                                                               |
| Oppervlaktebedekking | Zinkflake Cr6+vrij -<br>ISO 10683 flZnnc                                                                                             |
| Draadsoort           | Metrische<br>schroefdraad                                                                                                            |
| Info                 | Een zinc flake<br>oppervlaktebedekking<br>elimineert elke kans<br>op breuk als gevolg<br>van het optreden van<br>waterstofbroosheid. |


### Standaarden

|      |            |
|------|------------|
| DIN  | 931        |
| ISO  | 4014       |
| ASME | B18.2.3.1M |
| NF   | E25-112    |
| NEN  | 1555       |

### Technische specificatie

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| b (min.):<br>125mmL≤200mm | 36  |
| b (min.): L200mm          | 49  |
| b (min.): L≤125mm         | 30  |
| d-D                       | M12 |
| k                         | 7.5 |

### Technische tekening



L (mm) 100

P 1.75

s 19