FABORY

Zeskantbout DIN 931 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 10.9 M16X55

Artikelnummer	04105.160.055
Merk	-
UBB	500505562867
UNSPSC	31161620
EAN	8715494439466
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	55 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Een zinc flake oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10

Technische tekening



L (mm)	55
P	2
s	24