

Zeskantbout DIN 931 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 10.9 M16X70

Artikelnummer 04105.160.070

Merk -

UBB 500505563022

UNSPSC 31161620

EAN 8715494439503

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	70 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Een zinc flake oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbroosheid.

Standaarden

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10

Technische tekening



L (mm) 70

P 2

s 24