

Zeskantbout DIN 931 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 10.9 M20X200

Artikelnummer	04105.200.200
Merk	-
UBB	500505565266
UNSPSC	31161620
EAN	8715494440424
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	200 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Een zinc flake oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbroosheid.


Standaarden

DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5

Technische tekening



L (mm) 200

P 2.5

s 30