

Zeskantbout DIN 931 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 10.9 M24X80

Artikelnummer 04105.240.080

Merk -

UBB 500505565340

UNSPSC 31161620

EAN 8715494440509

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	80 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Een zinc flake oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbroosheid.


Standaarden

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15

Technische tekening



L (mm) 80

P 3

s 36