

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 12.9 M8X40

Artikelnummer 04108.080.040

Merk -

UBB 955351407767

UNSPSC 31161620

EAN 8715493849570

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	40 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	28
b (min.): $L \leq 125$ mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	40

Technische tekening



P 1.25

s 13