

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 12.9 M8X50

Artikelnummer	04108.080.050
Merk	-
UBB	955351407841
UNSPSC	31161620
EAN	8715493849587
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	50 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	28
b (min.): $L \leq 125$ mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	50

Technische tekening



P 1.25

s 13
