FABORY

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 12.9 M8X80

Artikelnummer	04108.080.080
Merk	-
UBB	955351408005
UNSPSC	31161620
EAN	8715493849600
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	80 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	80

Technische tekening



P	1.25
s	13