

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 12.9 M10X50

Artikelnummer 04108.100.050

Merk -

UBB 955351408344

UNSPSC 31161620

EAN 8715493849631

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	50 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	32
b (min.): $L > 200$ mm	45
b (min.): $L \leq 125$ mm	26
d-D	M10
k	6.4

Technische tekening



L (mm)	50
P	1.5
s	17