

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 12.9 M12X120

Artikelnummer	04108.120.120
Merk	-
UBB	955351409748
UNSPSC	31161620
EAN	8715493849778
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	120 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	36
b (min.): $L > 200$ mm	49
b (min.): $L \leq 125$ mm	30
d-D	M12
k	7.5

Technische tekening



L (mm)	120
P	1.75
s	19