

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 12.9 M14X80

Artikelnummer 04108.140.080

Merk -

UBB 955351410142

UNSPSC 31161620

EAN 8715493849815

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	80 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	40
b (min.): $L > 200$ mm	53
b (min.): $L \leq 125$ mm	34
d-D	M14
k	8.8

Technische tekening



L (mm) 80

P 2

s 22