

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 12.9 M16X110

Artikelnummer 04108.160.110

Merk -

UBB 955351411058

UNSPSC 31161620

EAN 8715493849907

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	110 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	44
b (min.): $L \geq 200$ mm	57
b (min.): $L \leq 125$ mm	38
d-D	M16
k	10

Technische tekening



L (mm) 110

P 2

s 24