FABORY

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 12.9 M30X90

Artikelnummer	04108.300.090
Merk	-
UBB	955351412536
UNSPSC	31161620
EAN	8715493850057
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	90 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7

Technische tekening



L (mm)	90
P	3.5
s	46