

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 12.9 M30X120

Artikelnummer	04108.300.120
Merk	-
UBB	955351412874
UNSPSC	31161620
EAN	8715493850088
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	120 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	72
b (min.): $L \geq 200$ mm	85
b (min.): $L \leq 125$ mm	66
d-D	M30
k	18.7

Technische tekening



L (mm) 120

P 3.5

s 46