

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 10.9 M6X10

Artikelnummer	04110.060.010
Merk	-
UBB	954351348048
UNSPSC	31161620
EAN	8715492117175
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	10 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M6
k	4
L (mm)	10
P	1
s	10

Technische tekening

