

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 10.9 M6X16

Artikelnummer	04110.060.016
Merk	-
UBB	950351329921
UNSPSC	31161620
EAN	8715492117199
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	16 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

NEN	1568
DIN	933
ISO	4017
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M6
k	4
L (mm)	16
P	1
s	10

Technische tekening

