

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 10.9 M8X35

Artikelnummer 04110.080.035

Merk -

UBB 952351916327

UNSPSC 31161620

EAN 8715492117359

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	35 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	35
P	1.25
s	13

Technische tekening

