

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 10.9 M8X100

Artikelnummer 04110.080.100

Merk -

UBB 500645022277

UNSPSC 31161620

EAN 8717077051867

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	100 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017
NEN	1568
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	100
P	1.25
s	13

Technische tekening

