

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 10.9 M12X40

Artikelnummer	04110.120.040
Merk	-
UBB	950351331562
UNSPSC	31161620
EAN	8715492117632
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	40 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ISO	4017
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	40
P	1.75
s	19

Technische tekening

