

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 10.9 M16X80

Artikelnummer	04110.160.080
Merk	-
UBB	950351963778
UNSPSC	31161620
EAN	8715492117977
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	80 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	80
P	2
s	24

Technische tekening

