

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 10.9 M24X65

Artikelnummer	04110.240.065
Merk	-
UBB	950351964685
UNSPSC	31161620
EAN	8715492118325
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	65 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M24
k	15
L (mm)	65
P	3
s	36

Technische tekening

