

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Dacromet 500 LC Grade A 10.9 M6X12



| | |
|----------------|-------------------------------|
| Artikel nummer | 04113.060.012 |
| Merk | - |
| UBB | 952351670619 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492118585 |
| PKG. van 200 | Alleen volledige verpakkingen |

Technische parameters

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Diameter (d-D) | M6 |
| Lengte (L) | 12 |
| Klasse | 10.9 |
| Aandraaivoorziening | Buitenzeskant |
| Kopsoort | Zeskantkop |
| Materiaalsoort | Staal |
| Draadrichting | Rechts |
| Oppervlaktebedekking | Dacromet 500 LC Grade A |
| Draadsoort | Metrische schroefdraad |

Info Een
 DACROMET®oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbroosheid.

Standaarden

| | |
|------|------------|
| DIN | 933 |
| ISO | 4017 |
| ASME | B18.2.3.1M |
| NEN | 1568 |
| NF | E25-114 |

Technische specificatie

| | |
|---|----|
| P | 1 |
| s | 10 |
| k | 4 |

Technische tekening

