

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 10.9 M14X50

Artikelnummer	04116.140.050
Merk	-
UBB	500571178762
UNSPSC	31161620
EAN	8715494145190
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	50 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Een zinc flake oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

NEN	1568
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	50
P	2
s	22

Technische tekening

