FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 10.9 M16X35

Artikelnummer	04116.160.035
Merk	-
UBB	500571178929
UNSPSC	31161620
EAN	8715494542562
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	35 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Een zinc flake oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	35
P	2
s	24

Technische tekening

