

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 12.9 M10X35

Artikelnummer	04118.100.035
Merk	-
UBB	953351785886
UNSPSC	31161620
EAN	8715492119094
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	35 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

NEN	1568
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	35
P	1.5
s	17

Technische tekening

