FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 12.9 M10X40

Artikelnummer	04118.100.040
Merk	-
UBB	953351785969
UNSPSC	31161620
EAN	8715492119100
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	40 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	40
P	1.5
s	17

Technische tekening

