FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 12.9 M12X25

Artikelnummer	04118.120.025
Merk	-
UBB	953351786041
UNSPSC	31161620
EAN	8715492119131
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	25 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	25
P	1.75
s	19

Technische tekening

