

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 12.9 M16X40

Artikelnummer	04118.160.040
Merk	-
UBB	953351786462
UNSPSC	31161620
EAN	8715492119216
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	40 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	40
P	2
s	24

Technische tekening

