

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 12.9 M16X80

Artikelnummer	04118.160.080
Merk	-
UBB	500500000129
UNSPSC	31161620
EAN	8715494037402
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	80 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	80
P	2
s	24

Technische tekening

