FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 12.9 M20X50

Artikelnummer	04118.200.050
Merk	-
UBB	953351881404
UNSPSC	31161620
EAN	8715492119285
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	50 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	50
P	2.5
s	30

Technische tekening

