

## Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 12.9 M24X90

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 04118.240.090                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 954351071806                  |
| UNSPSC        | 31161620                      |
| EAN           | 8715492119384                 |
| PKG. van 10   | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Diameter             | M24                    |
| Lengte               | 90 mm                  |
| Klasse               | 12.9                   |
| Aandraaivoorziening  | Zeskant                |
| Kopsoort             | Zeskantkop             |
| Materiaalsoort       | Staal                  |
| Draadrichting        | Rechts                 |
| Oppervlaktebedekking | Blank                  |
| Draadsoort           | Metrische schroefdraad |

Info  
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

### Standaarden

|      |            |
|------|------------|
| DIN  | 933        |
| ASME | B18.2.3.1M |
| NEN  | 1568       |
| NF   | E25-114    |
| ISO  | 4017       |

### Technische specificatie

|        |     |
|--------|-----|
| d-D    | M24 |
| k      | 15  |
| L (mm) | 90  |
| P      | 3   |
| s      | 36  |

### Technische tekening

