

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 12.9 M30X60

Artikelnummer 04118.300.060

Merk -

UBB 954351108129

UNSPSC 31161620

EAN 8715492119407

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	60 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M30
k	18.7
L (mm)	60
P	3.5
s	46

Technische tekening

