



Zeskantbout MF DIN 960 Staal Blank 10.9 M8X1,00X40

Artikelnummer	04160.080.040
Merk	-
UBB	951351638972
UNSPSC	31161620
EAN	8715492120557
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	40 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

ISO	8765
NEN	1555
NF	E25-152
DIN	960

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	28
b (min.): $L \geq 200$ mm	41
b (min.): $L \leq 125$ mm	22
d-D	M8
k	5.3

Technische tekening



L (mm) 40

P 1

s 13