

Zeskantbout MF DIN 960 Staal Blank 10.9 M10X1,25X50



Artikelnummer	04160.100.050
Merk	-
UBB	952351918067
UNSPSC	31161620
EAN	8715492120625
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	50 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

ISO	8765
NEN	1555
DIN	960
NF	E25-152

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	32
b (min.): $L > 200$ mm	45
b (min.): $L \leq 125$ mm	26
d-D	M10

Technische tekening



k	6.4
L (mm)	50
P	1.25
s	17

FABORY