

Zeskantbout MF DIN 960 Staal Blank 10.9 M10X1,25X60



Artikelnummer	04160.100.060
Merk	-
UBB	953351824735
UNSPSC	31161620
EAN	8715492120632
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	60 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

NEN	1555
ISO	8765
NF	E25-152
DIN	960

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	32
b (min.): $L > 200$ mm	45
b (min.): $L \leq 125$ mm	26
d-D	M10

Technische tekening



k	6.4
L (mm)	60
P	1.25
s	17

FABORY