FABORY



Zeskantbout MF DIN 960 Staal Blank 10.9 M10X1,25X80

Artikelnummer	04160.100.080
Merk	-
UBB	952351918141
UNSPSC	31161620
EAN	8715492120656
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	80 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad
Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

NF	E25-152
DIN	960
ISO	8765
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10

Technische tekening



k	6.4
L (mm)	80
P	1.25
s	17

FABORY