FABORY



Zeskantbout MF DIN 960 Staal Blank 10.9 M12X1,50X60

Artikelnummer	04160.120.060
Merk	-
UBB	950351333626
UNSPSC	31161620
EAN	8715492120700
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	60 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad
Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

NF	E25-152
ISO	8765
NEN	1555
DIN	960

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12

Technische tekening



k	7.5
L (mm)	60
P	1.5
s	19

FABORY