

Zeskantbout MF DIN 960 Staal Blank 10.9 M12X1,50X70



Artikelnummer 04160.120.070

Merk -

UBB 950351333709

UNSPSC 31161620

EAN 8715492120717

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	70 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

ISO	8765
DIN	960
NEN	1555
NF	E25-152

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	36
b (min.): $L > 200$ mm	49
b (min.): $L \leq 125$ mm	30
d-D	M12

Technische tekening



k	7.5
L (mm)	70
P	1.5
s	19

FABORY