




Zeskanttapbout MEF DIN 961 Staal Blank 10.9 M10X1,00X20

Artikelnummer	04171.100.020
Merk	-
UBB	950351338187
UNSPSC	31161620
EAN	8715492122360
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	20 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch extra fijne schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

NF	E25-151
ISO	8676
NEN	1568
DIN	961

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	20
P	1
s	17

Technische tekening

