FABORY

Zeskantmoer DIN 934 Staal Blank |12| M10

Artikelnummer	04190.100.001
Merk	-
UBB	950355326964
UNSPSC	31161727
EAN	8715492123138
PKG. van 250	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Klasse	|12|
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-401
DIN	934
NEN	1560

Technische specificatie

d-D	M10
m	8
P	1.5
s	17

Technische tekening

