



## Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Blank 12.9 M1,6X5

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 07000.016.005                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 952351226370                  |
| UNSPSC        | 31161605                      |
| EAN           | 8715492043085                 |
| PKG. van 100  | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Diameter             | M1.6                   |
| Lengte               | 5 mm                   |
| Klasse               | 12.9                   |
| Aandraaivoorziening  | Binnenzeskant          |
| Kopsoort             | Cilinderkop            |
| Materiaalsoort       | Staal                  |
| Draadrichting        | Rechts                 |
| Oppervlaktebedekking | Blank                  |
| Draadsoort           | Metrische schroefdraad |

Info  
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


### Standaarden

|      |          |
|------|----------|
| ISO  | 4762     |
| DIN  | 912      |
| NF   | E25-125  |
| ASME | B18.3.1M |
| NEN  | 1241     |
| BS   | 4168-1   |

### Technische specificatie

|                       |      |
|-----------------------|------|
| b                     | 15   |
| d-D                   | M1.6 |
| dk(max.)              | 3    |
| Voldraad als $L \leq$ | 16   |
| k (max.)              | 1.6  |

### Technische tekening



|        |      |
|--------|------|
| L (mm) | 5    |
| P      | 0.35 |
| s      | 1.5  |