

Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Blank 12.9 M8X50



Artikelnummer	07010.080.050
Merk	-
UBB	952351501335
UNSPSC	31161605
EAN	8715492051318
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	50 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

DIN	≈912
NEN	≈1241
ISO	≈4762
BS	≈4168-1
ASME	≈B18.3.1M
NF	≈E25-125

Technische specificatie

d-D	M8
dk(max.)	13
k (max.)	8
L (mm)	50
P	1.25

Technische tekening



