



Cilinderschroef met binnenzeskant UNC 1936 serie ASME B18.3 Staal legering ASTM A574 Mechanisch verzinkt 5/16X1 Inch ft

Artikelnummer 07260.079.025

Merk -

UBB 951351575273

UNSPSC 31161605

EAN 8715492081957

PKG. van 100 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter	5/16 Inch
Lengte	1 Inch
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal legering
Materiaalsoort Technisch	ASTM A574
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Mechanisch verzinkt
Draadsoort	Unified National Coarse

Info Markering volgens
ASTM A574
met alleen het
identificatiemerk
van de fabrikant. Let
op: omdat de
productnorm de
schroefdraadtolerantie
3A voorschrijft
voor diameters
tot 1 inch, kan bij
het verzinken de
schroefdraadpassing

Standaarden

ASME B18.3

FABORY

in het gedrang
komen. Waarschuwing:
bij het elektrolytisch
behandelen van
deze producten
bestaat er
gevaar voor het
optreden van
waterstofbrosheid.

Technische specificatie

A	0.4375
H	0.3125
J	0.21875
LT(min.)	1.125
Gangen per Inch	18

Technische tekening

