FABORY



Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642 Staal Blank 010.9 M16X20

Artikelnummer	07400.160.020
Merk	-
UBB	953351250352
UNSPSC	31161518
EAN	8715492083920
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	20 mm
Klasse	010.9
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid

Standaarden

DIN	≈7991
ISO	10642

van deze schroeven.Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9.Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door alleen de staalsoort te vermelden en de sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2.De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.

Technische specificatie

b (min.)	48
d-D	M16
dk(max.)	30.61
Voldraad als L ≤	70
k (max.)	8.8
L (mm)	20
P	2
s	10
α	90

Technische tekening

