



Verzonken schroef met T-ster ISO ≈10642 Staal Elektrolytisch verzinkt 08.8 M5X20

Artikelnummer	07450.050.020
Merk	-
UBB	954351376254
UNSPSC	31161518
EAN	8715492150868
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	20 mm
Klasse	08.8
Aandraaivoorziening	T-ster
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven. Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een

Standaarden

DIN	≈7991
ISO	≈10642

'0'. Dus 8.8 → 08.8
 en 10.9 → 010.9
 en 12.9 → 012.9. Bij
 de roestvaststalen
 schroeven wordt
 dit aangeduid door
 alleen de staalsoort
 te vermelden en de
 sterkteklasse (bijv.
 70) weg te laten
 in de merktekens.
 Dus A2-70 → A2. De
 oude en nieuwe
 aanduidingen
 kunnen nog enige
 tijd naast elkaar
 blijven voorkomen.

Technische specificatie

b (min.)	16
d-D	M5
dk	10
k (max.)	2.8
L (mm)	20
P	0.8
Sleutel	25
α	90

Technische tekening

