FABORY



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Staal Blank 45H M5X12

Artikelnummer	07820.050.012
Merk	-
UBB	950351509787
UNSPSC	31161518
EAN	8715492161031
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	12 mm
Klasse	45H
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

DIN	915
BS	4168-4
NF	E27-182
ISO	4028
NEN	2344
ASME	B18.3.6M

Technische specificatie

d-D	M5
dp(max.)	3.5
L (mm)	12
P	0.8
s	2.5
t (min.)	2
z lang (min.)	2.5

Technische tekening



z lang als L ≥	8
z kort (min.)	1.25